

원터치 슬리브  
QSH-6-4-100  
제품 번호: 130718

FESTO



데이터 시트

| 특징               | 값                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 표준                                                                  |
| 공칭 폭             | 2.3 mm                                                              |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                               |
| 디자인 타입           | 일자형                                                                 |
| 팩 크기             | 100                                                                 |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| 온도에 따른 작동 압력     | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 작동 압력 관련 참고 사항   | 물: 최대 50 °C 기준 최대 0.6 MPa                                           |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기<br>물 (액체, 얼음 없음)                    |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 유효 작동 가능                                                            |
| 내식성 등급 CRC       | 1 - 낮은 부식 부하                                                        |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 클린룸 등급           | 정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능                           |
| 주변 온도            | -10 °C...80 °C                                                      |
| 제품 무게            | 0.5 g                                                               |
| 공압 연결부 1         | 플러그인 슬리브 직경 6mm                                                     |
| 공압 연결부 2         | 플러그인 슬리브 직경 4mm                                                     |
| 해제 링 색상          | 청색                                                                  |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                             |
| 하우징 소재           | PBT                                                                 |