

원터치 슬리브 QSH-12-10-20

제품 번호: 130721

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	7.1 mm
설치 위치	입의 방향
디자인 타입	일자형
팩 크기	20
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 최대 50 °C 기준 최대 0.6 MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
주변 온도	-10 °C...80 °C
제품 무게	2.2 g
공압 연결부 1	플러그인 슬리브 직경 12mm
공압 연결부 2	플러그인 슬리브 직경 10mm
해제 링 색상	청색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PBT