


격벽 푸시인 커넥터

QSS-12-20

제품 번호: 130792

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	11 mm
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	벌크헤드
팩 크기	20
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 최대 50 °C 기준 최대 0.6 MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14	ISO 14644-1에 따른 등급 4
주변 온도	-10 °C...80 °C
제품 무게	52 g
고정 방식	육각 헤드 사이즈 27
공압 연결부 1	호스 외경 12mm용
공압 연결부 2	호스 외경 12 mm용
해제 링 색상	청색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
해제 링 소재	POM
너트 소재	니켈 도금 황동
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강