

플라스틱 튜브
PUN-CM-10-SW
제품 번호: 130817

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	10 mm
유량 관련 굽힘 반경	60 mm
내경	7 mm
최소 굽힘 반경	30 mm
호스 속성	케이블 배어의 호환
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
표면 저항	0.01 MΩ...10 MΩ
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 °C...60 °C
길이에 따른 제품 무게	0.05158 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 10 mm용
색상	검정색
쇼어강도	D 52 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)