

원터치 T- 피팅
QSTL-1/8-8-50
 제품 번호: 130826

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	6 mm
나사식 트리니언 씰 유형	코팅
설치 위치	입의 방향
디자인 타입	L형, 추가 플러그인 커넥터, 세로 방향
팩 크기	50
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 최대 50 °C 기준 최대 0.6 MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
주변 온도	-10 °C...80 °C
공칭 조임 토크	7 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	19 g
배출부 개수	2
공급 라인 개수	1
고정 방식	육각 헤드 SW12
공압 연결부 1	수나사 R1/8
공압 연결부 2	호스 외경 8 mm용
해제 링 색상	청색
나사식 트리니언 소재	니켈 도금 황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PBT

특징	값
해제 링 소재	POM
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강