

원터치 피팅
QSPLK18-8
제품 번호: 130845

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	5.2 mm
나사식 트리니언 씰 유형	O링
설치 위치	입의 방향
디자인 타입	L 형태
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...60 °C
제품 무게	7.5 g
고정 방식	고정 니들
공압 연결부 1	원터치 피팅 18mm
공압 연결부 2	호스 외경 8 mm용
해제 링 색상	청색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA
해제 링 소재	POM
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강