


실링 링
OK-M7
제품 번호: 130851

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	ISO 16030
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
RT에서 수동 조임	예
공칭 조임 토크	3.35 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	0.1 g
공압 연결부	M7
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 소재	고합금강, 스테인리스
씰 소재	NBR