

# 벨로즈 그리퍼 DHEB-18-E-U-S-P

제품 번호: 1320824

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                             | 값                               |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 사이즈                            | 18                              |
| 벨로우즈의 스트로크                     | 7.5 mm                          |
| 파지할 수 있는 최소 직경                 | 19.5 mm                         |
| 파지할 수 있는 최대 직경                 | 25 mm                           |
| 설치 위치                          | 임의 방향                           |
| 작동 방식                          | 단동<br>담힘                        |
| 그리퍼 기능                         | 적응형                             |
| 디자인                            | 수축 멤브레인<br>강제 안내식 동작 시퀀스        |
| 가이드                            | 기본 가이드                          |
| 위치 인식                          | 없음                              |
| 작동 압력                          | 5 bar...8 bar                   |
| 복원 압력                          | 1 bar                           |
| 그리퍼 최대 작동 주파수                  | 4 Hz                            |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 개방 시간 | 20 ms                           |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 폐쇄 시간 | 50 ms                           |
| 작동 매체                          | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항               | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| 내식성 등급 CRC                     | 2 - 보통의 부식 부하                   |
| LABS 적합성                       | VDMA24364-영역 III                |
| 식품과의 사용 적합성                    | 소재 상세 정보 참조                     |
| 주변 온도                          | 5 °C...60 °C                    |
| 벨로우즈의 평균 교체 주기                 | 1 백만 개폐동작                       |
| 유효 하중 표준값                      | 0.21 kg                         |
| 제품 무게                          | 35 g                            |
| 고정 방식                          | 수나사 포함<br>카운터 너트 포함<br>옵션:      |
| 공압 연결부                         | M5                              |
| 소재 관련 참고 사항                    | RoHS 준수                         |
| 벨로우즈 소재                        | VMQ (실리콘)                       |

| 특징     | 값             |
|--------|---------------|
| 하우징 소재 | 알루미늄<br>양극 처리 |