

벨로즈 그리퍼 DHEB-22-E-U-E-P

제품 번호: 1320836

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	22
벨로우즈의 스트로크	12 mm
파지할 수 있는 최소 직경	24 mm
파지할 수 있는 최대 직경	31.5 mm
설치 위치	임의 방향
작동 방식	단동 담힘
그리퍼 기능	적응형
디자인	수축 멤브레인 강제 안내식 동작 시퀀스
가이드	기본 가이드
위치 인식	없음
작동 압력	5 bar...8 bar
복원 압력	1 bar
그리퍼 최대 작동 주파수	4 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 개방 시간	30 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 폐쇄 시간	60 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	5 °C...60 °C
벨로즈의 평균 교체 주기	0.5 백만 개폐동작
유효 하중 표준값	0.32 kg
제품 무게	50 g
고정 방식	수나사 포함 카운터 너트 포함 옵션:
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
벨로우즈 소재	EPDM
하우징 소재	알루미늄 양극 처리

