


축 키트 EAMM-A-D40-55A-S1

제품 번호: 1322182

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|----------------|------------------------|
| 공칭 길이 | 50.7 mm |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 최대 속도 | 8000 1/min |
| LABS 적합성 | VDMA24364-영역 III |
| 보관 온도 | -25 °C...60 °C |
| 상대 습도 | 0 - 95 % |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | -10 °C...60 °C |
| 질량 관성 모멘트 | 5.87 kgmm ² |
| 전달 가능 토크 | 12.5 Nm |
| 제품 무게 | 350 g |
| 액추에이터 인터페이스 코드 | D40 |
| 인터페이스 코드 모터 In | 55A |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |