


클램핑 모듈 EV-20/75-5

제품 번호: 13291

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	5 mm
고정 구역	20x75
설치 위치	임의 방향
작동 방식	단동
작동 압력	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-20 °C...40 °C
제품 무게	130 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부	M5
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
다이어프램 소재	TPE-U(PU)