

플라스틱 튜브
PUN-H-2X0,4-NT
 제품 번호: 133038

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	2 mm
유량 관련 굽힘 반경	8 mm
내경	1.2 mm
최소 굽힘 반경	5 mm
사용 지침	TPE-U 에테르 기반
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
주변 온도	-35 °C...60 °C
길이에 따른 제품 무게	0.0024 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 2mm 외경용
색상	자연
쇼어강도	D 52 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)