

원터치 L 피팅 NPQP-LQ-R12-Q12-FD

제품 번호: 133070

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	6.9 mm
디자인 타입	L형, 추가 플러그인 커넥터, 세로 방향
팩 크기	1
디자인	Push-Pull 원리
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	28 g
고정 방식	육각 헤드 SW22
공압 연결부 1	수나사 R1/2
공압 연결부 2	호스 외경 12 mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PP
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강