

# 원터치 T- 피팅 NPQP-T-R38-Q12-FD-P10

제품 번호: 133079

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                |
|------------------|----------------------------------|
| 사이즈              | 표준                               |
| 공칭 폭             | 6.9 mm                           |
| 디자인 타입           | T 형태                             |
| 팩 크기             | 10                               |
| 디자인              | Push-Pull 원리                     |
| 온도에 따른 작동 압력     | -0.95 bar...10 bar               |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능                         |
| 내식성 등급 CRC       | 4 - 상당히 강한 부식 부하                 |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                 |
| 식품과의 사용 적합성      | 소재 상세 정보 참조                      |
| 주변 온도            | -20 °C...60 °C                   |
| 제품 무게            | 26 g                             |
| 고정 방식            | 육각 헤드 SW22                       |
| 공압 연결부 1         | 수나사 R3/8                         |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 12 mm용                     |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                          |
| 하우징 소재           | PP                               |
| 호스 클램프 세그먼트 소재   | 고합금 스테인리스강                       |