

푸시인 Y-커넥터
NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10
제품 번호: 133127

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	7.8 mm
디자인 타입	Y형
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	25 g
공압 연결부 1	호스 외경 12mm용
공압 연결부 2	호스 외경 10 mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PP
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강