

# 스로틀 소음기 VFFK-C-K-R18-P

제품 번호: 133142



## 데이터 시트

| 특징                                 | 값                               |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 밸브 기능                              | 유량 제어 음압 기능                     |
| 추가 기능 선택                           | 소음기 포함                          |
| 공압 연결부 1                           | R1/8                            |
| 설정 장치                              | 널링 스크루                          |
| 고정 방식                              | 돌려 끼움 가능                        |
| 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi) | 0 l/min...270 l/min             |
| 작동 압력                              | 0 bar...10 bar                  |
| 주변 온도                              | 0 °C...60 °C                    |
| 나사식 트러니언 쉘 유형                      | 코팅                              |
| 설치 위치                              | 임의 방향                           |
| 온도 범위 전체 작동 압력                     | 0 bar...10 bar                  |
| 작동 매체                              | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항                   | 윤활 작동 가능                        |
| LABS 적합성                           | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 매체 온도                              | 0 °C...60 °C                    |
| 제품 무게                              | 13.5 g                          |
| 완충 인서트 소재                          | PE                              |
| 나사식 트러니언 소재                        | 니켈 도금 황동                        |
| 소재 관련 참고 사항                        | RoHS 준수                         |
| 조절 나사 소재                           | 니켈 도금 황동                        |