

**원터치 L 피팅**  
**NPQP-L-R18-Q6-FD**  
 제품 번호: 133160

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                               |
|------------------|---------------------------------|
| 사이즈              | 표준                              |
| 공칭 폭             | 3.3 mm                          |
| 디자인 타입           | L 형태                            |
| 팩 크기             | 1                               |
| 디자인              | Push-Pull 원리                    |
| 온도에 따른 작동 압력     | -0.95 bar...10 bar              |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 유효 작동 가능                        |
| 내식성 등급 CRC       | 4 - 상당히 강한 부식 부하                |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                |
| 식품과의 사용 적합성      | 소재 상세 정보 참조                     |
| 주변 온도            | -20 °C...60 °C                  |
| 제품 무게            | 5 g                             |
| 고정 방식            | 육각 헤드 SW12                      |
| 공압 연결부 1         | 수나사 R1/8                        |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 6mm용                      |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                         |
| 하우징 소재           | PP                              |
| 호스 클램프 세그먼트 소재   | 고합금 스테인리스강                      |