

**원터치 L 피팅**  
**NPQP-LQ-R18-Q8-FD**  
 제품 번호: 133167

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 표준                                                                      |
| 공칭 폭             | 4.8 mm                                                                  |
| 디자인 타입           | L형, 추가 플러그인 커넥터, 세로 방향                                                  |
| 팩 크기             | 1                                                                       |
| 디자인              | Push-Pull 원리                                                            |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.095 MPa...0.45 MPa<br>-0.95 bar...4.5 bar<br>-13.775 psi...65.25 psi |
| 온도에 따른 작동 압력     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi       |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기                                         |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능                                                                |
| 내식성 등급 CRC       | 4 - 상당히 강한 부식 부하                                                        |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                                                        |
| 식품과의 사용 적합성      | 소재 상세 정보 참조                                                             |
| 주변 온도            | -20 °C...60 °C                                                          |
| 제품 무게            | 11 g                                                                    |
| 고정 방식            | 육각 헤드 SW14                                                              |
| 공압 연결부 1         | 수나사 R1/8                                                                |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 8 mm용                                                             |
| 해제 링 색상          | 투명한 흰색                                                                  |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                 |
| 하우징 소재           | PP                                                                      |
| 호스 클램프 세그먼트 소재   | 고합금 스테인리스강                                                              |