

**푸시인 L-커넥터**  
**NPQP-L-Q6-E-FD**  
 제품 번호: 133172

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                              |
|------------------|--------------------------------|
| 사이즈              | 표준                             |
| 공칭 폭             | 5 mm                           |
| 디자인 타입           | L 형태                           |
| 팩 크기             | 1                              |
| 디자인              | Push-Pull 원리                   |
| 온도에 따른 작동 압력     | -0.95 bar...10 bar             |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능                       |
| 내식성 등급 CRC       | 4 - 상당히 강한 부식 부하               |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III               |
| 식품과의 사용 적합성      | 소재 상세 정보 참조                    |
| 주변 온도            | -20 °C...60 °C                 |
| 제품 무게            | 6 g                            |
| 공압 연결부 1         | 호스 외경 6 mm용                    |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 6mm용                     |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                        |
| 하우징 소재           | PP                             |
| 호스 클램프 세그먼트 소재   | 고합금 스테인리스강                     |