


**드라이브 샤프트**  
**EAMB-24-9-15X21-16X20**  
제품 번호: 1344642

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                     |
|-------------|-----------------------|
| 마운트 직경 1    | 15 mm                 |
| 마운트 직경 2    | 16 mm                 |
| 사이즈         | 80                    |
| 공칭 길이       | 21 mm                 |
| 설치 위치       | 임의 방향                 |
| 최대 속도       | 8000 1/min            |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L        |
| 보관 온도       | -25 °C...60 °C        |
| 상대 습도       | 0 - 95 %              |
| 주변 온도       | -25 °C...60 °C        |
| 질량 관성 모멘트   | 3.1 kgmm <sup>2</sup> |
| 전달 가능 토크    | 29 Nm                 |
| 제품 무게       | 72 g                  |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수               |