


**커플링 하우징**  
**EAMK-A-N38-38D**  
제품 번호: 1345947

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값              |
|------------------|----------------|
| 설치 위치            | 임의 방향          |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도            | -25 °C...60 °C |
| 상대 습도            | 0 - 95 %       |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C |
| 제품 무게            | 85 g           |
| 액추에이터 인터페이스 코드   | N38            |
| 커플링 하우징 인터페이스 코드 | 38D            |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수        |