

클램핑 슬리브
EAMH-86-12-C27.3-P
제품 번호: 1354102

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	86
설치 위치	임의 방향
최대 속도	5000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	10 kgmm ²
제품 무게	115 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수