

로드 클레비스
CRSG-M8
제품 번호: 13568

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	M8
설치 위치	임의 방향
표준 기반	DIN 71752 ISO 8140
나사 연결	암나사 M8
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
제품 무게	52.2 g
로드 클레비스 소재	고합금강
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
볼트 소재	고합금강
너트 소재	고합금강
퓨즈 소재	고합금강