


**매니폴드 레일**  
**VABM-C8-12E-G14-4-M1-L**  
제품 번호: 1361865

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징              | 값                 |
|-----------------|-------------------|
| 그리드 치수          | 12 mm             |
| 밸브 위치의 최대 수     | 4                 |
| 내식성 등급 CRC      | 0 - 부식 스트레스 없음    |
| LABS 적합성        | VDMA24364-B1/B2-L |
| 밸브 마운팅 최대 조임 토크 | 0.6 Nm            |
| 벽면 마운팅 최대 조임 토크 | 5 Nm              |
| 제품 무게           | 484 g             |
| 공압 연결부 1        | G1/4              |
| 공압 연결부 3        | G1/4              |
| 공압 연결부 5        | G1/4              |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수           |
| 매니폴드 레일 소재      | 단조 알루미늄 합금        |