

매니폴드 레일
VABM-C8-12E-G14-24-M1-L
제품 번호: 1361876

FESTO



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	12 mm
밸브 위치의 최대 수	24
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
밸브 마운팅 최대 조임 토크	0.6 Nm
벽면 마운팅 최대 조임 토크	5 Nm
제품 무게	1500 g
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 3	G1/4
공압 연결부 5	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금