


마이크로 필터
PFML-186-HP3-AST
 제품 번호: 1364705

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	L
사이즈	186
디자인	섬유 필터
여과 등급	0.01 µm
응축수 배출부	수동
작동 압력	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[2:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능하지 않음
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[1:4:2]에 따른 압축공기
공기 순도 등급의 최대 표준 유량	10220 l/min
공기 순도 등급의 최소 표준 유량	3406 l/min
필터 효율	99.99998 %
최대 응축수량	200 cm³
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라
고정 방식	인라인 설치
설치 위치	수직 +/- 5°
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
필터 소재	불규산유리 파이버
보울 소재	고합금 스테인리스강
씰 소재	NBR
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
제품 무게	17900 g

특징	값
용적	3