


모듈 커넥터
PAML-MK-90-HP3
제품 번호: 1367005

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	90
공칭 폭 DN	36
시리즈	L
작동 압력	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[...:]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
제품 무게	150 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
모듈 커넥터 소재	단조 알루미늄 합금
나사 소재	스테인리스강