

다중 배관 콘넥터 KM-22-B

제품 번호: 13694

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	4 mm
팩 크기	1
작동 압력	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
최대 연결부	22
공압 연결부	호스 외경 3mm용 호스 외경 4 mm용 호스 외경 6 mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수