

진공 흡착컵

VAS-55-1/4-PUR-B

제품 번호: 1396095

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡입컵 높이 조절기	3.5 mm
공칭 폭	4 mm
흡착컵 직경	55 mm
흡착컵 볼륨	8.01 cm ³
유효 흡입 직경	44.7 mm
연결 위치	상단
설치 위치	임의 방향
흡착컵 형태	원형 플랫
작동 압력	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
공칭 작동 압력	-0.07 MPa -10.15 psi
정격 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-20 °C...60 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	110 N
제품 무게	30 g
고정 방식	진공 연결부를 통해
진공 연결부	G1/4
색상	청색
쇼어강도	60 +/- 5
나사식 트러니언 소재	아연 다이 캐스트
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	PUR