


**진공 흡착컵**  
**VAS-125-3/8-PUR-B**  
 제품 번호: 1396108

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징             | 값                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 흡입컵 높이 조절기     | 6 mm                                                           |
| 공칭 폭           | 7 mm                                                           |
| 흡착컵 직경         | 125 mm                                                         |
| 흡착컵 볼륨         | 79.1 cm <sup>3</sup>                                           |
| 유효 흡입 직경       | 101.8 mm                                                       |
| 연결 위치          | 상단                                                             |
| 설치 위치          | 임의 방향                                                          |
| 흡착컵 형태         | 원형 플랫                                                          |
| 작동 압력          | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 공칭 작동 압력       | -0.07 MPa<br>-10.15 psi                                        |
| 정격 작동 압력       | -0.7 bar                                                       |
| 작동 매체          | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]                              |
| 내식성 등급 CRC     | 2 - 보통의 부식 부하                                                  |
| LABS 적합성       | VDMA24364-A1-L                                                 |
| 주변 온도          | -20 °C...60 °C                                                 |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 570 N                                                          |
| 제품 무게          | 249 g                                                          |
| 고정 방식          | 진공 연결부를 통해                                                     |
| 진공 연결부         | G3/8                                                           |
| 색상             | 청색                                                             |
| 쇼어강도           | 60 +/- 5                                                       |
| 나사식 트러니언 소재    | 아연 다이 캐스트                                                      |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수                                                        |
| 흡착컵 소재         | PUR                                                            |