


바브형 피팅
CRCN-M5-PK-4
 제품 번호: 13968

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2.5 mm
나사식 트리니언 씰 유형	실링 링
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	2.58 g
공압 연결부 1	수나사 M5
공압 연결부 2	호스 외경 6mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	고합금 스테인리스강
나사산 씰 소재	NBR 고합금 스테인리스강