



**모커 케이블**  
**NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6**  
 제품 번호: 1450740

**FESTO**



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                        |
|--------------------|--------------------------|
| 라인 명칭              | 라벨 홀더 없음                 |
| 전기 연결부 1, 기능       | 현장 장치 측                  |
| 전기 연결부 1, 디자인      | 각형                       |
| 전기 연결부 1, 연결 방식    | 소켓                       |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구   | 앵글형                      |
| 전기 연결부 1, 연결 기술    | Sub-D                    |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수    | 9                        |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선  | 6                        |
| 전기 연결부 2, 기능       | 컨트롤러 측                   |
| 전기 연결부 2, 연결 방식    | 케이블                      |
| 전기 연결부 2, 연결 기술    | 개방형 종단부                  |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수    | 6                        |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선  | 6                        |
| 작동 전압 범위 DC        | 0 V...72 V               |
| DC 정격 작동 전압        | 24 V                     |
| 차폐                 | 예                        |
| 케이블 길이             | 10 m                     |
| 라인 속성              | 케이블 배어의 호환               |
| 굽힘 반경, 이동식 케이블 배선  | 62 mm                    |
| 케이블 직경             | 6.2 mm                   |
| 케이블 구조             | 6 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 도체 정격 단면적          | 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| 심선 종단              | 절연선 종단 슬리브               |
| 보호 등급              | IP65                     |
| 보호 등급 관련 참고 사항     | 조립 상태                    |
| 주변 온도              | -40 °C...80 °C           |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -5 °C...80 °C            |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름           |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라           |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L           |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                  |

| 특징        | 값          |
|-----------|------------|
| 케이블 외피 소재 | TPE-U(PUR) |
| 케이블 외피 색상 | 회색         |