


Axiaalkit EAMM-A-D40-67A

Artikelnummer: 1454243

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	440 g
Interfacecode actuator	D40A D40B D40C
Interfacecode motor In	67A
Materiaal-informatie	RoHS conform