


Axiaalkit EAMM-A-R27-67A

Artikelnummer: 1456619

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	2 Nm
Productgewicht	280 g
Interfacecode actuator	R27
Interfacecode motor In	67A
Materiaal-informatie	RoHS conform