


솔레노이드 밸브
VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-15
제품 번호: 1491866

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	직접 제어식 포핏 밸브
작동 방식	전기식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	1/8 NPT
전기 연결부	A 형태 플러그 커넥터 EN 175301-803에 따라 4각형 디자인
공칭 폭	2 mm
밸브 기능	2/2 닫힌 상태 단안정
수동 작동기	없음
유량 방향	역방향 불가
매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스 광물성 오일 물 중성 액체 기타 유동 매체는 별도 요청 바람
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	50
차압	0 MPa 0 bar 0 psi
코일 특성값	24 V DC: 6.8 W
절연 등급	H
허용 전압 변동	+/- 10 %
듀티 사이클	100%
리셋 종류	기계식 스프링

특징	값
구동 방식	직접
매체 압력	0 MPa...1.5 MPa 0 bar...15 bar 0 psi...217.5 psi
최대 점도	22 mm ² /s
매체 온도	-10 °C...80 °C
주변 온도	-10 °C...35 °C
EN 12266-1에 따른 누출율	A
유량 Kv	0.13 m ³ /h
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	140 l/min
켜지는 시간	25 ms
꺼지는 시간	10 ms
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	황동
하우징 소재 번호	CW614N
씰 소재	FPM
제품 무게	300 g
보호 등급	IP65
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하