


중간 위치 모듈 DADM-EP-G6-10

제품 번호: 1492072

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	10
설치 위치	임의 방향
디자인	강제 안내식 동작 시퀀스
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	3 bar...6 bar
최대 충격 속도	0.8 m/s
최대 회전 시간	150 ms
반복 정확도	±0.02 mm
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 정지력	500 N
제품 무게	154 g
고정 방식	관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함
공압 연결부	M3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	PU
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
레버 소재	고합금 스테인리스강