

적산 카운터
PZA-A-B
 제품 번호: 14992

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	공압 드라이브가 있는 기계식 순서 카운터
리셋 종류	수동 버튼 또는 공압 신호
디스플레이	6자리수
드라이브 강하 압력	0.2 ± 0.1bar
강하 압력 리셋	0.15 ± 0.1bar
드라이브 응답 압력	0.6 ± 0.2 bar
복원 응답 압력	0.6 ± 0.2bar
작동 압력	2 bar...8 bar
최소 복귀 압력	2 bar
드라이브 최소 펄스 지속 시간	10 ms
리셋 최소 펄스 지속 시간	180 ms
드라이브 최소 정지 지속 시간	15 ms
리셋 최소 정지 지속 시간	50 ms
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	155 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부	M5
하우징 소재	ABS