


프로그래밍 케이블 NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

제품 번호: 1501332

FESTO



데이터 시트

특징	값
라인 명칭	라벨 홀더 없음
설치 위치	임의 방향
전기 연결부 1	일자형 플러그, USB 2.0 타입 A, 4핀
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	USB 2.0 타입 B
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 할당된 극/선	4
전기 연결부 2	일자형 플러그, USB 2.0 타입 B, 4핀
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	각형
전기 연결부 2, 연결 방식	플러그 커넥터
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 연결 기술	USB 2.0 타입 A
전기 연결부 2, 핀/심 수	4
전기 연결부 2, 할당된 극/선	4
케이블 길이	1.8 m
라인 속성	표준
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음