


카트리지 실린더 EGZ-10-10

제품 번호: 15037

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm
피스톤 Ø	10 mm
완충, 완충장치, 쿠션	쿠션 없음
설치 위치	임의 방향
작동 방식	누름식 단동
디자인	피스톤 피스톤 로드 실린더관
위치 인식	없음
버전	싱글 엔드형 피스톤 로드
작동 압력	2 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	에스테르 오일 < 0.1mg/m³, ISO 8573-1:2010[...:2]에 따름
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
드라이브 마운팅의 조임 토크	20Nm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘	42 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	42 N
고정 방식	수나사 포함 카운터 너트 포함 옵션:
공압 연결부	M5
커버 소재	POM
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	황동 니켈 도금
피스톤 로드 소재	고합금강