


클램핑 모듈
EV-25-4
제품 번호: 150684

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	4 mm
고정 구역	Ø 25
설치 위치	임의 방향
작동 방식	단동
작동 압력	0.6 MPa 6 bar 87 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...40 °C
제품 무게	24 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부	M3
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
다이어프램 소재	TPE-U(PU)