


Smoorventiel met terugslagklep GRLZ-M5-PK-3-B

Artikelnummer: 151184

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	83 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	72 l/min...83 l/min
Bedrijfsdruk	0.2 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Inbouwpositie	Willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	140 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	120 l/min...140 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominale doorlaat	2 mm
Max. aanhaalmoment	1.5 Nm
Productgewicht	10 g

Functie	Waarde
Materiaal inschroeftap	Messing Vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink