


Smoorventiel met terugslagklep GRLZ-1/8-PK-6-B

Artikelnummer: 151191

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-6 met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	300 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	210 l/min...290 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.3 bar...10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	455 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	320 l/min...440 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	6 Nm
Productgewicht	26 g
Materiaal inschroeftap	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink