

길이 보상 VAL-M5-5

제품 번호: 151209

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡착컵 홀더 높이 보정	5 mm
설치 위치	임의 방향
디자인	위 진공 연결부
작동 압력	-0.95 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7::-:]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	25 g
고정 방식	수나사 M16x1 포함
흡착컵 고정	M5
진공 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄
홀더 소재	알루미늄 POM 고합금강, 스테인리스