


**근접 센서
SMEO-4U-S-LED-24 B**

제품 번호: 151526

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	원형
인증	RCM 마크
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
측정 원리	자기식 리드
주변 온도	-20 °C...60 °C
반복 정확도	0.2 mm
스위칭 출력	접촉식 바이 플라
스위칭 부재의 기능	상개 접점
켜지는 시간	0.5 ms
꺼지는 시간	0.03 ms
최대 스위칭 주파수	800 Hz
최대 출력 전류	500 mA
최대 DC 스위칭 출력	10 W
유도식 보호 회로	MZ, MY, ME 코일에 맞춰 조정됨
단락 강도	아니요
작동 전압 범위 DC	12 V...27 V
잔류 리플	10 %
역극 보호	아니오
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 1, 고정 유형	래치 잠금식 나사형 잠금장치 회전 불가능
전기 연결 1, 호환되는 마운팅 유형	스냅 잠금 장치와 호환 가능 회전 가능한 나사 잠금 장치와 호환 가능
고정 방식	액세서리 포함
설치 위치	임의 방향
제품 무게	6 g
하우징 소재	PET

특징	값
스위칭 상태 디스플레이	황색 LED
보호 등급	IP67
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L