


회전 플랜지
SNGL-160
제품 번호: 151534

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	160
표준을 준수합니다	ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...90 °C
제품 무게	2358 g
마운팅 소재	알루미늄 다이 캐스트
베어링 소재	플라스틱
나사 소재	강철 아연 도금