


일방향 유량 제어 밸브 GRLA-1/8-NPT-B

제품 번호: 151539

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	배기공기 유량 제어 역류 방지 기능
공압 연결부 1	1/8 NPT
공압 연결부 2	1/8 NPT
설정 장치	슬롯 나사
고정 방식	들려 끼움 가능
주변 온도	-10 °C...60 °C
온도 범위 전체 작동 압력	0.3 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
매체 온도	-10 °C...60 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수