


# 일방향 유량 제어 밸브 GRLA-10-UNF-B

제품 번호: 151572

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
밸브 기능	배기공기 유량 제어 역류 방지 기능
공압 연결부 1	10-32 UNF-2B
공압 연결부 2	10-32 UNF-2A
설정 장치	슬롯 나사
고정 방식	들러 끼움 가능
작동 압력	0.2 bar...10 bar
주변 온도	-10 °C...60 °C
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
매체 온도	-10 °C...60 °C
공칭 폭	2 mm
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수