


# 콘센트 케이블 KMPYE-5

제품 번호: 151909

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                | 값                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 표준을 준수합니다         | EN 61076-2-101                  |
| 라인 명칭             | 액세서리 포함                         |
| 제품 무게             | 305 g                           |
| 전기 연결부 1, 기능      | 현장 장치 측                         |
| 전기 연결부 1, 디자인     | 원형                              |
| 전기 연결부 1, 연결 방식   | 소켓                              |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구  | 일자형                             |
| 전기 연결부 1, 연결 기술   | M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨 |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수   | 4                               |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선 | 4                               |
| 전기 연결부 1, 고정 유형   | 육각 SW18 및 길이 방향 골이 있는 나사형 잠금장치  |
| 전기 연결부 2, 기능      | 컨트롤러 측                          |
| 전기 연결부 2, 연결 방식   | 케이블                             |
| 전기 연결부 2, 연결 기술   | 개방형 종단부                         |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수   | 4                               |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선 | 4                               |
| 작동 전압 범위 DC       | 0 V...30 V                      |
| DC 정격 작동 전압       | 24 V                            |
| 허용전류 범위           | 4 A                             |
| 충격 내전압            | 2.5 kV                          |
| 차폐                | 예                               |
| 케이블 길이            | 5 m                             |
| 라인 검사 조건          | 별도 문의에 따른 검사 조건                 |
| 굽힘 반경, 이동식 케이블 배선 | 90 mm                           |
| 케이블 직경            | 6.2 mm                          |
| 케이블 직경 공차         | ± 0.3 mm                        |
| 케이블 구조            | 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>        |
| 도체 정격 단면적         | 0.25 mm <sup>2</sup>            |
| 심선 종단             | 뭉툭하게 잘린 상태                      |
| 보호 등급             | IP65                            |

| 특징                 | 값              |
|--------------------|----------------|
| 보호 등급 관련 참고 사항     | 조립 상태          |
| 주변 온도              | -40 °C...80 °C |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -25 °C...80 °C |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름 |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라 |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수        |
| 오염도                | 3              |
| 케이블 외피 소재          | PVC            |
| 케이블 외피 색상          | 회색             |
| 하우징 소재             | PA             |
| 하우징 색상             | 검정색            |
| 나사형 잠금장치 소재        | PA             |
| 플러그인 커넥터 소재        | 황동             |