


소음기 U-1-B

제품 번호: 151990

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
대기를 고려한 유량	17500 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
음압 레벨	85 dB(A)
주변 온도	-10 °C...70 °C
제품 무게	233 g
공압 연결부	G1
완충 인서트 소재	PE
나사식 트러니언 소재	알루미늄
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄