

퀵 커플링 소켓 **KD1-M3-A** 제품 번호: 151995

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	1.5 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	44 l/min
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량	47.7 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:--]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공칭 조임 토크	0.6 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 10 %
제품 무게	2.9 g
공압 연결부 1	수나사 M3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
스프링 소재	고합금강, 스테인리스
하우징 소재	황동, 니켈 도금
나사산 씰 소재	NBR 고합금 스테인리스강
나사 커플링 소재	황동, 니켈 도금
볼 소재	고합금강, 스테인리스
밸브 몸체 재질	황동
잠금해제 슬리브 재질	황동, 니켈 도금